品番: EA940DG-23

品名:16A 端子台(2個)



販売価格	180円(税抜)/198円(税込)				
カタログ価 格	180円(税抜)/198円(税込)				
在庫数	最新在庫: 38 (2025/11/20 16:41現在)				
商品入数	2	販売単位	袋		
カタログ ページ	1232ページ				









仕様

メーカー	IDEC	型番	BN15MW
定格絶縁電圧	600V	サイズ	38×32.5mm
適合電線	1.25(2m m² Max)	通電電流	16A
端子ねじ	M3	適合圧着端子	1.25-3(2-3)
圧着端子の最大取付個 数	2個	推奨締付トルク	0.6~1.0Nm
重量	約6.5g	入数	2個

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.