品番: EA940DG-24

品名: 40A 端子台(2個)



販売価格	250円 (税抜)/ 275円(税込)				
カタログ価 格	250円(税抜)/275円(税込)				
在庫数	最新在庫: 26 (2025/11/20 15:07現在)				
商品入数	2	販売単位	袋		
カタログページ	1232ページ				









仕様

メーカー	IDEC	型番	BN30W
定格絶縁電圧	600V	サイズ	38×35.5mm
適合電線	5.5m m ²	通電電流	40A
端子ねじ	M4	適合圧着端子	1.25-4~5.5-4
圧着端子の最大取付個 数	2個	推奨締付トルク	1.4~2.0Nm
重量	約13g	入数	2個

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.