





品番：EA940DG-24

品名：40A 端子台(2個)



販売価格	220円(税抜) / 242円(税込)		
カタログ価格	220円(税抜) / 242円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/04/13 00:33現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1187ページ		



仕様

メーカー	IDEC	型番	BN30W
定格絶縁電圧	600V	サイズ	38×35.5mm
適合電線	5.5mm ²	通電電流	40A
端子ねじ	M4	適合圧着端子	1.25-4~5.5-4
圧着端子の最大取付個数	2個	推奨締付トルク	1.4~2.0Nm
重量	約13g	入数	2個

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.