品番: EA940DG-25

品名:70A 端子台(2個)



販売価格	<b>325円</b> (税抜)/358円(税込)				
カタログ価 格	325円(税抜)/358円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/20 16:41現在)				
商品入数	2	販売単位	組		
カタログページ	1232ページ				









## 仕様

メーカー	IDEC	型番	BN50W
定格絶縁電圧	600V	サイズ	48(W)×18(D)×41.5(H)mm
適合電線	14m m <sup>2</sup>	通電電流	70A
端子ねじ	M5	適合圧着端子	1.25-5~14-5
圧着端子の最大取付個 数	2個	推奨締付トルク	2.6~3.7Nm
重量	約25.4g	入数	2個

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.