

品番：EA940DH-108A

品名：125V/6A 2極双投/トグルスイッチ



販売価格	795円(税抜) / 875円(税込)		
カタログ価格	795円(税抜) / 875円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



※本カタログは、最新の上記の仕様を掲載しております。また、本カタログに掲載されている製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。最新の商品仕様は、弊社ホームページ（www.escoco.com）に掲載されている最新のカタログをご覧ください。

仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	M-N23S1S
用途	OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに	接点容量	6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
極数	2極双投	スイッチ特性	ON-OFF-ON
動作方法	オルタネート形	操作部形状	レバー形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	6.5mm	取付可能パネル厚目安	最大5.5mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-30~85℃

- ・軽快な切替え動作
- ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き
- ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
- ・内部構造:シーソー方式

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

