品番: EA940DH-108A

品名: 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ



販売価格	960円(税抜)/1,056円(税込)					
カタログ価 格	960円(税抜)/1,056円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/16 22:46現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ						









## 仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	M-N23S1S
用途	OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、 交換機、電気計測器、制御盤などに	接点容量	6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
極数	2極双投	スイッチ特性	ON-OFF-ON
動作方法	オルタネート形	操作部形状	レバ一形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	6.5mm	取付可能パネル厚目安	最大5.5mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-30~85℃

- ・軽快な切替え動作
- ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き
- ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
- ・内部構造:シーソー方式

RoHS対応品

## 株式会社エスコ