品番: EA940DH-141A

品名:125V/6A 単極双投トグルスイッチ(防水型)



販売価格	960円(税抜)/1,056円(税込)					
カタログ価 格	960円(税抜)/1,056円(税込)					
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/16 20:37現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1240ページ					



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	M-N12S1W
接点容量	6A 125V AC 3A 250V AC 4A 30V DC	極数	単極双投
スイッチ特性	ON-ON	操作部形状	レバ一形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ 6.5mm	取付可能パネル厚目安	最大4.9mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-30~85℃

防水形

- ・付加機能:パネルシール
- ・軽快な切替え動作
- ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き
- ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
- ・内部構造:シーソー方式

RoHS対応品

株式会社エスコ