

品番 : EA940DH-142A

品名 : 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(防水型)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 940円(税抜) / 1,034円(税込) | | |
| カタログ価格 | 940円(税抜) / 1,034円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/05/04 21:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1194ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------------|------------|----------|
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-N13S1W |
| 接点容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC | 極数 | 単極双投 |
| スイッチ特性 | ON-OFF-ON | 操作部形状 | レバー形 |
| 端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
| パネルカット | φ6.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大4.9mm |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -30~85℃ |

防水形

- ・付加機能: パネルシール
- ・軽快な切替え動作
- ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き
- ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
- ・内部構造: シーソー方式

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

