


品番：EA940DH-143A

品名：125V/6A 2極双投トグルスイッチ(防水型)



販売価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
カタログ価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	M-N22S1W
接点容量	6A 125V AC 3A 250V AC 4A 30V DC	極数	2極双投
スイッチ特性	ON-ON	操作部形状	レバー形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ6.5mm	取付可能パネル厚目安	最大4.9mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-30~85℃

防水形

- ・付加機能: パネルシール
- ・軽快な切替え動作
- ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き
- ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
- ・内部構造: シーソー方式

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

