

品番 : EA940DH-202

品名 : 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ



販売価格	830円(税抜)／913円(税込)		
カタログ価格	830円(税抜)／913円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/18 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1240ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	S-2A
接点容量	15A 125V AC 6A 250V AC 20A 30V DC	極数	単極双投
スイッチ特性	ON-ON	操作部形状	レバー形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ 12.5mm	取付可能パネル厚目安	最大4mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-10~70°C
<ul style="list-style-type: none">・特殊な端子加締方式:二重固定加締・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命・内部機構:シーソー方式			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.