


品番：EA940DH-206

品名：125V/20A 2極双投/トグルスイッチ



販売価格	1,080円(税抜) / 1,188円(税込)		
カタログ価格	1,080円(税抜) / 1,188円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/24 04:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	S-7A
接点容量	20A 125V AC 10A 250V AC 20A 30V DC	極数	2極双投
スイッチ特性	ON-OFF-ON	操作部形状	レバー形
端子部形状	はんだ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ12.5mm	取付可能パネル厚目安	最大4mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-10~70℃

- ・特殊な端子加締方式:二重固定加締
- ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
- ・内部機構:シーソー方式

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.