

品番：EA940DH-243

品名：125V/15A 単極双投/トグルスイッチ



販売価格	1,080円(税抜) / 1,188円(税込)		
カタログ価格	1,080円(税抜) / 1,188円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/24 04:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	S-303T
接点容量	15A 125V AC 6A 250V AC 20A 30V DC	極数	単極双投
スイッチ特性	ON-OFF-ON	操作部形状	レバー形
端子部形状	ねじ端子	パネル取付方法	ねじ取付け
パネルカット	φ12.5mm	取付可能パネル厚目安	最大5.7mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-10~70℃

- ・特殊な端子加締方式:二重固定加締
- ・特殊銀合金の接点:安定した接触抵抗
- ・内部機構:シーソー方式

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.