







品番：EA940DH-401

品名：125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑)



販売価格	415円(税抜) / 457円(税込)		
カタログ価格	415円(税抜) / 457円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/14 04:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	CW-SB21NMKZMEF
用途	通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに	定格容量	9A 125V AC 6A 250V AC
極数	2極単投	スイッチ特性	ON-OFF
操作部形状	ロッカ形	端子部形状	タブ端子
パネルカット	19.2×12.9mm	パネル厚	0.75～2.00mm
ネオン球	緑	接触抵抗	20mΩ以下
使用温度範囲	-10～50℃		
ネオン球全面照光ロッカースイッチ			
・安定抵抗内蔵タイプ ・スナップイン取付け			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

