


品番：EA940DH-424

品名：125V/ 9A 2極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)



販売価格	1,080円(税抜) / 1,188円(税込)		
カタログ価格	1,080円(税抜) / 1,188円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/26 14:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	JW-L22RKK
用途	通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに	定格容量	16A 125V AC 16A 250V AC
極数	2極双投	スイッチ特性	ON-ON
操作部形状	ロッカ形	端子部形状	はんだ端子、タブ端子
パネル取付方法	スナップイン	パネルカット	29.5×20.5mm
パネル厚	最大4mm	接触抵抗	20mΩ以下
使用温度範囲	-25~70℃		

全モールドロッカスイッチ

付加機能:TV-8適合

- ・防塵構造
- ・バウンス低減機構
- ・強制開離機構

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.