



品番：EA940DH-433

品名：125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)



販売価格	635円(税抜)／ 699円(税込)		
カタログ価格	635円(税抜)／699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/05 15:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	JW-M21RKK
用途	通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに	定格容量	10A 125V AC 10A 250V AC
極数	2極単投	スイッチ特性	ON-OFF
表示部形状	IO表示	操作部形状	ロッカ形
端子部形状	はんだ端子、タブ端子	パネル取付方法	スナップイン
パネルカット	24×15.4mm	パネル厚	最大4mm
接触抵抗	10mΩ以下	使用温度範囲	-25～70℃
全モールドロッカスイッチ			
付加機能:TV-5適合			
・防塵構造 ・バウンス低減機構 ・強制開離機構			
RoHS対応品			

