



品番：EA940DH-434

品名：125V/10A 2極双投/ロッカスイッチ(TV-51 適合)



販売価格	760円(税抜) / 836円(税込)		
カタログ価格	760円(税抜) / 836円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/05 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	JW-M22RKK
用途	通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに	定格容量	10A 125V AC 10A 250V AC
極数	2極双投	スイッチ特性	ON-ON
操作部形状	ロッカ形	端子部形状	はんだ端子、タブ端子
パネル取付方法	スナップイン	パネルカット	24×15.4mm
パネル厚	最大4mm	接触抵抗	10mΩ以下
使用温度範囲	-25~70℃		

全モールドロッカスイッチ

付加機能:TV-5適合

- ・防塵構造
- ・バウンス低減機構
- ・強制開離機構

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.