


品番：EA940DH-442

品名：125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(高容量型)



販売価格	540円(税抜)／ 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜)／594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/06/05 03:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1239ページ		



仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	JW-S21RKK
用途	通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに	定格容量	10A 125V AC 10A 250V AC
極数	2極単投	スイッチ特性	ON-OFF
操作部形状	ロッカ形	端子部形状	はんだ端子、タブ端子
パネル取付方法	スナップイン	パネルカット	19.2×12.9mm
パネル厚	最大2mm	接触抵抗	10mΩ以下
使用温度範囲	-25～70℃		
全モールドロッカスイッチ			
・簡易防塵構造 ・絶縁性の向上 ・省スペース化に貢献			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

