品番：EA940DK-11A

品名：リミットスイッチ(可変ﾛｰﾗ･ﾚﾊﾞｰ形90°)

販売価格	8,160円（税抜）／ 8,976円（税込）			
カタログ価格	8,160円（税抜）／8,976円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/26 10:42現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1237ページ			





仕様

メーカー	オムロン（omron）	型番	WLCA12-N
型式	WLCA-12-N	定格	2A 250V AC、2A 48V DC
サイズ	40(W)×67(D)×94(H)mm	取付ねじ径	φ5.2mm
レバー長	105.75mm	レバー操作角度(左右)	90
動作特性(ﾚﾊﾞｰ長38mmのとき)	動作に必要な力(OF)：最大13.34N もどりの力（RF）：最小1.18N 動作までの動き（PT）：15±5° 動作後の動き（OT）：最小70° 応差の動き（MD）：最大12°		
片側動作可能、ヘッド4方向取付可能			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.