品番: EA940DL-17

品名: 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー



販売価格	750円 (税抜)/825円(税込)				
カタログ価 格	750円(税抜)/825円(税込)				
在庫数	最新在庫: 54 (2025/11/23 17:19現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1229ページ				







仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-700-A
定格電圧	250V·10A	絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC2000V(1分間)	適合ヒューズ管	φ 6.4×30mm φ 6.35×30mm φ 6.35×31.8mm
端子金具	ねじ締付端子 (M4×8セムスねじ)	端子ねじ締付トルク	1.2N·m
適合レール(DINレール)	トップハット形 幅35mm	サイズ	57×14×23mm

連結して多極化することができます(横型連結式)

ヒューズホルダーカバー別売 (EA940DL-22・EA944DL-27・EA944DL-32)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.