


品番：EA940DL-92

品名：250V/10A[5.2x20mm] ヒューズホルダ - (筒型)



販売価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
カタログ価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/04/12 21:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1184ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	F-75
適合ヒューズ管	φ5.2×20mm	定格	250V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC1500V (1分間)
端子金具	はんだ付け用端子	取付板厚	3.5mm(最大)
ナット締付強度	0.7N・m	ナット二面幅	16mm
ツマミ締付けトルク	0.4N・m(最大)	材質	本体:フェノール(UL94V-2) ツマミ:PBT(UL94V-0)
ねじ式つまみ			
感電防止型			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.