品番: EA940DM-104A

品名:4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台



販売価格	2,510円 (税抜)/ 2,761円(税込)				
カタログ価 格	2,510円(税抜)/2,761円(税込)				
在庫数	最新在庫: 9 (2025/11/20 13:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1233ページ				







仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	SL-4500-AS-4PB			
極数	4P	定格	DC300V·10A			
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V(1分間)			
総合接触抵抗 (初期値)	30mΩ以下	定格適合電線	単線: φ1.2mm 撚線:1.25m㎡ (素線径φ0.18mm以上)			
使用可能電線範囲	単線: φ0.4mm~1.6mm 撚線:0.2m㎡~2.0m㎡ (素線径φ0.18mm以上)	標準剥き線長	10mm			
端子間ピッチ	5.08mm	材質	本体:ナイロン66 ボタン:変性PPE			
サイズ	36.78(W)×50.5(D)×16.0(H)mm	推奨適合工具	マイナスドライバー(ボタンを押し込め る物なら何でも可)			
2ピース端子台						
ボタンロック機構						
チェック孔あり						
RoHS対応品						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.