

品番：EA940DM-164

品名：スクリーレス端子台(ハ° 祢用・連結/赤)



販売価格	345円(税抜)／ 380円(税込)			
カタログ価格	345円(税抜)／380円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/24 19:50現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	SL-8000-R
極数	1極	定格	300V・10A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC2000V (1分間)
定格電流適合電線	単線: φ 1.2mm 撚線: 1.25mm ² (素線径 φ 0.18mm以上)	使用可能電線範囲	単線: φ 0.4mm～φ 1.2mm 撚線: 0.2mm ² ～1.25mm ² (素線径 φ 0.18mm以上) フェルール : 0.25mm ² ～0.5mm ²
標準剥き線長	9mm～10mm	取付板厚	0.8mm～2.0mm
主絶縁材	本体:ナイロン66 (UL94V-0) ボタン:PPE (UL94V-0)	端子金具	187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
ボタン色	赤	サイズ	7.62×25.9×24.1(H)mm
パネル貫通タイプ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.