



品番：EA940DM-210

品名：10極[50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)



販売価格	675円(税抜)／ 743円(税込)		
カタログ価格	675円(税抜)／743円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 （2026/02/26 08:14現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1187ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	ML-700-NH-10P
極数	10極	定格	50V-3A
絶縁抵抗	DC500V、50MΩ以上	耐電圧	AC1500V (1分間)
定格適合電線	単線：φ0.65mm 撚線：0.32mm ² (素線径φ0.12mm以上)	使用可能電線	単線：φ0.32～0.65mm 撚線：0.08～0.32mm ² (素線径φ0.12mm以上)
標準剥き線長	9～10mm	端子金具	PC端子
端子間ピッチ	2.54mm	サイズ(幅)	26.90mm
サイズ(奥行×高さ)	15.6×13.5mm	材質	本体：ナイロン66 ボタン：変性PPE
推奨適合工具	マイナスドライバー (軸径φ3mm、刃先幅2.6mm)		
基板用			
チェック孔有			
RoHS対応品			

