


品番：EA940DN-1A


品名：DC12V/ 15W スイッチングパワーサプライ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,070円(税抜) / 7,777円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,070円(税抜) / 7,777円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/04 06:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1190ページ                      |      |   |



スクリューアップ端子構造により、端子端子の接続をスピードアップ  
スクリューアップ端子の調整も  
スピードアップが可能で、  
作業の効率も向上します。



## 仕様

|      |  |        |                 |
|------|--|--------|-----------------|
| メーカー | IDEC   | 型番     | PS5R-VB12       |
| 入力電圧 | AC100~240V<br>(電圧範囲: AC85~264V<br>/DC100~370V共用) | サイズ    | 22.5×95×90(H)mm |
| 出力容量 | 15W  | 出力電圧   | DC12V           |
| 出力電流 | 1.3A   | 動作表示   | LED(緑)          |
| 端子   | M3.5mmスクリューアップ端子                                 | 使用周囲温度 | -25~75℃         |

横幅22.5mmの薄型電源

6方向取り付け可能

スクリューアップ端子構造(SS端子)により端子の接続をスピードアップ

直付金具の使用により、パネルなどに直接取り付け可能

※取付DINレールは、35mm幅レールをご使用下さい。(EA940DG-36等)

CEマーキング適用品 (低電圧指令、EMC指令、RoHS指令)

・UL(UL508,UL1310 Class2\*ANSI/ISA 12.12.01)、c-UL(CSA C22.2 No.107.1,213,223)\*、TUV SUD(EN50178)認証品

・EN61204-3(直流電源装置EMC規格クラスB)適合

・SEMI F47対応 (AC208V入力時のみ)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.