



品番 : EA940DN-2A

品名 : DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ



販売価格	8,490円(税抜) / 9,339円(税込)		
カタログ価格	8,490円(税抜) / 9,339円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2025/12/15 23:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1236ページ		



仕様

メーカー	IDEC	型番	PS5R-VB24
入力電圧	AC100~240V (電圧範囲: AC85~264V /DC100~370V共用)	サイズ	22.5×95×90(H)mm
出力容量	15W	出力電圧	DC24V
出力電流	0.65A	動作表示	LED(緑)
端子	M3.5mmスクリューアップ端子	使用周囲温度	-25~75°C

横幅22.5mmの薄型電源。

6方向取り付け可能

スクリューアップ端子構造(SS端子)により端子の接続をスピードアップ

直付金具の使用により、パネルなどに直接取り付け可能

※取付DINレールは、35mm幅レールをご使用下さい。(EA940DG-36等)

CEマーキング適用品 (低電圧指令、EMC指令、RoHS指令)

・UL(UL508,UL1310 Class2*ANSI/ISA 12.12.01)、c-UL(CSA C22.2 No.107.1,213,223)*、TUV SUD(EN50178)認証品

・EN61204-3(直流電源装置EMC規格クラスB)適合

・SEMI F47対応(AC208V入力時のみ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.