

品番 : EA940DP-122

品名 : クリップ(黒)



販売価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 48 (2026/03/31 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1178ページ		



#### 仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	C-100-HB
定格	300V-5A	絶縁抵抗	カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧	カバー:AC2000V(1分間)	開口寸法	最大7.5mm
全長	53mm	材質	本体:銅合金 カバー:熱可塑性エラストマー
推奨保持対象	M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)	結線方法	はんだ付け、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
カラー	黒		
ねじ頭をつかみ易く外れにくい、8箇所接点の特殊形状クリップ			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.