

品番：EA940DP-149

品名：φ44mm/100A ゴムカバー(スタークリップ<sup>®</sup>用・赤)



販売価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
カタログ価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/03/27 01:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1178ページ		



#### 仕様

メーカー	中発販売	型番	SCR-100AR
定格	100A	全長(mm)	145
カラー	赤	内径	φ44mm
外径	φ50mm	コード口	φ13mm
耐電圧	AC3000V(1分間)	絶縁抵抗	DC1000V、1000MΩ以上
材質	エチレンプロピレンゴム	重量	44g

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。

耐候性や耐オゾン性に優れています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.