


品番 : EA940DP-149

品名 : $\phi 44\text{mm}/100\text{A}$ ゴムカバー(スタークリップ[°]用・赤)



販売価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
カタログ価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/15 06:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1224ページ		



仕様

メーカー	中発販売	型番	SCR-100AR
定格	100A	全長(mm)	145
カラー	赤	内径	$\phi 44\text{mm}$
外径	$\phi 50\text{mm}$	コード口	$\phi 13\text{mm}$
耐電圧	AC3000V(1分間)	絶縁抵抗	DC1000V、1000MΩ以上
材質	エチレンプロピレンゴム	重量	44g

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。

耐候性や耐オゾン性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.