


品番：EA940DP-505

品名：φ2mm/M6パネルマウントソケット(緑)



販売価格	495円(税抜) / 545円(税込)		
カタログ価格	495円(税抜) / 545円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/02 05:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1179ページ		



仕様

定格電流	10A	定格電圧	AC30V DC60V
取付穴径(mm)	φ6.4	色	緑
適合プラグ	φ2mm	適合フラット端子	2.8×0.8mm
ねじ	M6×0.5	材質	真鍮 (表面処理電気接点:Optalloy、基材 電気接点:CuZn)
適合	EA940DP-401~-405、-411~- 415、-701~-705		

IEC EN 61010-2-030に準拠

事前に穴が開けられたパネルにネジで取り付けることができます。

絶縁タイプ

ファストン端子接続用フラットタブ

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

