

品番：EA940DP-541

品名：φ4mm パネルマウントソケット(黒)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 265円(税抜) / 292円(税込) | | |
| カタログ価格 | 265円(税抜) / 292円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/02/07 10:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1179ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|----------------------------------|----------|--|
| 定格電流 | 24A | 定格電圧 | 1000V, CAT III 600V, CAT IV |
| 取付穴径(mm) | φ 12.2 | 色 | 黒 |
| 適合プラグ | φ4mm | 適合フラット端子 | 4.8×0.8mm |
| ねじ | M12×0.75 | 材質 | 真鍮 (表面処理電気接点: ニッケルメッキ、 基材電気接点: CuZn) |
| 適合 | EA940DP-331A、-332A、-761、 -762 | | |

プラスチック、金属等のパネルに開けられた穴にネジ止めします。

絶縁タイプ

ファストン端子接続用フラットタブ

1回に限り90°に曲げることができます。

IEC EN 61010-2-030に準拠

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.