品番: EA940DP-734

品名: ϕ 4mm ねじ込み式 変換アダプター(黄)



| 販売価格 | 410円(税抜)/ 451円(税込) | | | | |
|-------------|------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 410円(税抜)/451円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/11/05 08:02現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 1223ページ | | | | |







仕様

| 定格電流 | 25A | 定格電圧 | 1000V, CAT II |
|--------|-------|-------|--------------------------|
| 適合サイズ | φ 4mm | 材質 | 真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn |
| 色 | 黄 | 重量(g) | 2 |
| 全長(mm) | 40.5 | | |

φ4mmソケットにネジで取り付けることができます。

IEC EN 61010-031に準拠

組立後のアダプタは全面において接触保護となり、絶縁スリーブ付きφ4mmのバナナプラグに対応したφ4mmのソケットとなります。

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.