


品番：EA940DP-734

品名：φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黄)



販売価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
カタログ価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/06/17 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1223ページ		



#### 仕様

定格電流	25A	定格電圧	1000V、CAT II
適合サイズ	φ4mm	材質	真鍮 表面処理: Ni 基材: CuZn
色	黄	重量(g)	2
全長(mm)	40.5		

φ4mmソケットにネジで取り付けることができます。

IEC EN 61010-031に準拠

組立後のアダプタは全面において接触保護となり、絶縁スリーブ付きφ4mmのバナナプラグに対応したφ4mmのソケットとなります。

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.