

品番：EA940DP-751

品名：φ4mm バナナプラグ(クランプ接続/黒)



販売価格	1,100円(税抜) / 1,210円(税込)		
カタログ価格	1,100円(税抜) / 1,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/24 21:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1180ページ		



#### 仕様

定格電流	10A	定格電圧	30V 60V
適用電線(mm <sup>2</sup> )	2.5	ケーブル外径	最大φ4.8mm
全長(mm)	46.8	適合プラグ	φ4mm
色	黒	材質	表面処理: Ni 基材: CuZn
適合	EA940DP-571~-575、-581~-585		

撚り線クランプ接続用

IEC EN 61010-031に準拠

ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.