品番: EA940DP-775

品名: φ4mm バナナプラグ(スタック接続/緑)



販売価格	<b>1,110円</b> (税抜)/ 1,221円(税込)					
カタログ価 格	1,110円(税抜)/1,221円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>25</b> (2025/11/20 18:09現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1225ページ					











## 仕様

定格電圧	600V, CAT II	定格電流	32A
適合プラグ	φ4mm	ケーブル外径	φ3.4~3.9mm
適用電線	2.5m m <sup>2</sup>	全長	59mm
色	緑	結線方法	ねじ止め式
材質	表面処理:Ni 基材:CuZn	適合	EA940DP-571~-575、-581~-585

テストリード組立用

スタック接続可能なφ4mmのバナナプラグです。

接触保護用の格納式スリーブ付

IEC EN 61010-031に準拠

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)

※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

## 株式会社エスコ