

品番 : EA940DY-32


品名 : 120x120mm/25mm(AC200V) ファン



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,120円(税抜) / 5,632円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,120円(税抜) / 5,632円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/12 22:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1201ページ | | |



EA940DY-31,-32
図面



仕様



| | | | |
|-------------|---|--------|------------------------------|
| メーカー | 山洋電気 | 型番 | 109S088 |
| フレームサイズ(角径) | 120mm | 厚さ | 25mm |
| 材質 | フレーム:アルミニウム 羽根:樹脂 | 定格電圧 | 200V |
| 使用電圧範囲 | 180~220V | 周波数 | 50/60Hz |
| 拘束電流 | 50Hz:0.1A 60Hz:0.09A | 定格電流 | 50Hz:0.08A 60Hz:0.07A |
| 定格入力 | 50Hz:13.5W 60Hz:12W | 定格回転速度 | 50Hz:2500rpm 60Hz:2900rpm |
| 最大風量 | 50Hz:1.95m ³ /min 60Hz:2.3m ³ /min | 最大静圧 | 50Hz:48Pa 60Hz:51.9Pa |
| 音圧レベル | 50Hz:38dB 60Hz:41dB | 使用温度範囲 | -30~+60℃ |
| 期待寿命 | 25000時間 | 重量 | 370g |

PWMコントロール機能なし

リブなし

UL規格、CSA規格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.