

品番：EA940HB-11

品名：φ10mmx10m ケーブルプロテクター(ブラック)



販売価格	10,100円(税抜)／ 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜)／11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/01 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2262ページ		



仕様

メーカー	大研化成工業	型番	CP-10X10MBK
用途	電線・ケーブル・ホースの保護に	サイズ	50(W)×16.5(H)mm
適合ケーブル径	φ10mm以下	全長	10m
重量	4.8kg	材質	軟質塩化ビニール樹脂
カラー	ブラック	規格	難燃性:UL94規格HB相当
屋外作業現場・構内通路・イベント会場に設置することで、車輛の通行による被覆の損傷や、歩行者の引っ掛け・つまずき転倒事故を防止します。			
耐衝撃性、耐候性に優れた軟質塩化ビニール樹脂を使用で、屋外使用に強いです。			
上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。			
長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能			
日本製			
ROHS2対応			

