

品番：EA940LH-5

品名：28x70x110mm/5ポートイーサネットHUB



販売価格	13,800円(税抜)／ 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/19 22:17現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	フエニックス・コンタクト	型番	FLSWITCHSFNB5TX
ポート数	5	サイズ	28×70×110(H)mm
電源	DC24V	定格電圧	DC24V
伝送速度	10/100Mbps	スイッチングタイプ	ストア&フワード
MACアドレス数	2K	許容電圧範囲	DC12V～48V
保護等級	IP20	コネクタ形状	RJ45
動作温度範囲	-10℃～60℃	ハウジング材質	アルミ
既存のDC24Vをそのまま利用できます。			
DINレールに取付できます。			

代替品

	品番EA940LH-5A コメント変更点:サイズ
---	--

