

品番：EA940LH-8

品名：50x70x110mm/8ポートイーサネットHUB



販売価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/04 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	フエニックス・コンタクト	型番	FLSWITCHSFNB8TX
ポート数	8	サイズ	50×70×110(H)mm
電源	DC24V	定格電圧	DC24V
伝送速度	10/100Mbps	スイッチングタイプ	ストア&フワード
MACアドレス数	2K	許容電圧範囲	DC9V～36V
保護等級	IP20	コネクタ形状	RJ45
動作温度範囲	-10℃～60℃	ハウジング材質	アルミ
既存のDC24Vをそのまま利用できます。			
DINレールに取付できます。			

代替品

	品番 EA940LH-8A コメント 変更点:サイズ
--	-------------------------------------

