

品番 : EA940LH-8A

品名 : 8ポート イーサネットHUB



販売価格	20,300円(税抜)／22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜)／22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/16 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1236ページ		



## 仕様

メーカー	フェニックス・コンタクト	型番	FL SWITCH 1008N
用途	産業用イーサネットスイッチ	ポート数	8
コネクター形状	RJ45	伝送速度	10/100Mbps
伝送距離	100m(セグメントごと)	定格電圧	DC24V AC24V(50/60Hz)
許容電圧範囲	DC9V～32V AC18V～30V(50/60Hz)	接続方法	Push-inスプリング接続式
電線接続サイズ	0.2～2.5mm <sup>2</sup>	保護等級	IP30
使用温度範囲	-10～60°C	保管温度範囲	-40～85°C
高度	2000m(最大)	動作許容湿度	5～95%(結露なし)
保管許容湿度	5～95%(結露なし)	サイズ	22.5(W)×92.4(D)×140.4(H)mm
ハウジング材質	強化型ポリカーボネート繊維		

薄型イーサネットスイッチ

RJ45ポートは10/100 Mbpsの伝送速度をサポート

スイッチ基本機能

- ・アンマネージドスイッチ
- ・オートネゴシエーション

・ストアアンドフォワードスイッチングモード

DINレール取付け

省電力のイーサネット、IEEE 802.3az準拠

オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.