品番：EA940LM-6

品名：アンプ内蔵形光電センサー(透過形)



販売価格	15,600円（税抜）／ 17,160円（税込）		
カタログ価格	15,600円（税抜）／17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/08/21 15:05現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1238ページ		

仕様

メーカー	オムロン（omron）	型番	E3Z-T62
コード引出しタイプ(2m)			
保護構造	IP67		
EN規格標準			
検出方法	透過形	検出距離	30m
標準検出物体	不透明体φ12mm以上	指向角	3～15°
光源	赤外発行ダイオード（発光波長）	電源電圧	DC12～24V（リップル10%以下）
消費電圧	投光器：DC 15mA以下、受光器：DC 20mA以下	制御出力（出力形式）	NPNオープンコレクタ
制御出力（負荷電流）	0～100mA	動作モード	入光時ON/遮光時ON　切替式
負荷印加電圧	DC26.4V以下	保護回路	サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護
応答時間	2ms以下	感度調整	単回転ボリウム
使用周囲照度	白熱ランプ：3000 lx以下、太陽光：10000 lx以下	周囲温度範囲	使用時：-25～55℃、保存時：-40～70℃
周囲湿度範囲	使用時：35～85%RH、保存時：35～95%RH	接続方式	コード引き出しタイプ（コード長：2m）

表示灯	動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)、投光表示灯(橙)	重量	約120g
締付けトルク	0.5N・m以下（M3ねじ使用）	材質	ケース：ポリブチレンテレフタレート、レンズ：変性ポリアリレート

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.