

品番：EA940ME-12A

品名：15A /0.45m 過負荷・漏電保護兼用プラグ



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0874ページ		



ポッキンブレーカの特長

アースピン特長に  
難対応できる  
コンセントも  
OK

品番	規格	電線径	長さ	重量	材質
EA940ME-12A	15A・AC100V(1500W)	SVCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心	0.45m	420g	ABS樹脂

### 仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPB-EKT-S
定格	15A・AC100V(1500W)	コード長	0.42m
電線仕様	SVCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心	アース	あり
プラグ形状	ポッキンプラグ	漏電遮断器	過負荷漏電保護兼用
過負荷電流	15A	定格感度電流	15mA
コンセント定格	15A・AC125V	コンセント数	3個
動作時間	0.1秒以内	全長	500mm
使用環境温度	0~35℃	材質	本体:ABS樹脂
重量	420g		

屋内用

今ある機器につなぐだけで安心・安全な過負荷漏電ブレーカー付に

【2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能なポッキンブレーカー】

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使用可能。

コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.