

品番：EA940ME-13

品名：15A /0.45m 漏電保護プラグ(超高感度)



販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 18:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品番検索表			
品番	仕様	仕様	仕様
EA940ME-12	15A	0.45m	15mA感度
EA940ME-13	15A	0.45m	6mA超高感度

仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPBH-EK-T
仕様	屋内用	動作時間	0.1秒以内
過負荷	15A	定格感度電流	高感度6mA
コンセント定格	15A・AC100V (1500W)	電線仕様	SVCT2.0mm ² ×3心
コード長	0.45m	コンセント数	3個
重量	400g		
過負荷、漏電保護兼用			
ポッキンプラグ(2P・3P兼用プラグ)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.