

品番 : EA940ME-13

品名 : 15A / 0.45m 漏電保護プラグ(超高感度)



販売価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
カタログ価格	17,700円(税抜)／19,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/08 10:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		



規格	
規格	
電源	AC100V 50/60Hz
電流	15A
漏電感度	15mA (EA940ME-12), 6mA (EA940ME-13)
動作時間	0.1秒
保護機能	漏電保護
コード長	0.45m
コンセント数	3個
電線仕様	SVCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心
重量	400g

## 仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPBH-EK-T
仕様	屋内用	動作時間	0.1秒以内
過負荷	15A	定格感度電流	高感度6mA
コンセント定格	15A・AC100V (1500W)	電線仕様	SVCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心
コード長	0.45m	コンセント数	3個
重量	400g		

過負荷、漏電保護兼用

ポッキンプラグ(2P・3P兼用プラグ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.