

品番：EA940ME-14

品名：15A / 10 m 過負荷・漏電保護プラグ



販売価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
カタログ価格	15,400円(税抜) / 16,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/14 08:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0874ページ		



品番	型番	規格	電線仕様	長さ	重量
EA940ME-14	PIP-B-EK10E	15A	SVCT 2.0mm ² ×3心	10m	2080g

仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPB-EK10E
定格	15A・AC100V(1500W)	過負荷	15A
定格感度電流	15mA	コード長	10m
コンセント	15A×3個	動作時間	0.1秒以内
電線仕様	SVCT 2.0mm ² ×3心	重量	2080g
仕様	屋内用	パイロットランプ	なし
過負荷、漏電保護兼用			
ポッキンプラグ付			
アース付			
元ブレーカーを落とさず安心作業!家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です。			
ブレーカ部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで安心して作業が出来ます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.