

品番 : EA940ME-21

品名 : AC100V/ 15A 漏電保護コンセントアダプター



販売価格	9,690円(税抜) / 10,659円(税込)		
カタログ価格	9,690円(税抜) / 10,659円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/16 12:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0874ページ		



型番	定格電圧	定格電流	動作電圧	動作電流	動作時間	重量	材質	備考
PIPB-EBN-S	AC100V	15A	100V	15mA	0.1秒以内	220g	ABS樹脂	

ポッキンブレーカの特長



アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPB-EBN-S
定格	15A・AC100V(1500W)	プラグ形状	ポッキンプラグ
漏電遮断電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
重量	220g	材質	本体:ABS樹脂
使用環境温度	0~35℃	コンセント	接地2P 抜止式×1

今ある機器を漏電ブレーカー付に

コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業

2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能

- ・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- ・コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

屋内用

漏電保護専用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.