

品番 : EA940ME-21

品名 : AC100V/ 15A 漏電保護コンセントアダプター



販売価格	9,690円(税抜) / 10,659円(税込)		
カタログ価格	9,690円(税抜) / 10,659円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/31 13:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0874ページ		



ポッキンブレーカの特長

アースピンを自然に倒れ、2Pコンセントでも簡単にOK!



抜止式コンセント仕様

通常の①②プラグを使用し、少し右方向に回すことによりプラグが抜けません。

※抜く際は少し左方向に回してから抜きます。

■125V・15A 抜止式コンセント



品名	型番	規格	電圧	電流	容量	動作電流	動作時間	材質	重量	寸法
125V・15A 抜止式コンセント	PIPB-EBN-S	AC100V/15A	125V	15A	1500W	15mA	0.1秒以内	ABS樹脂	220g	46(W)×62.5(D)×130(H)mm

仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPB-EBN-S
定格	15A・AC100V(1500W)	アース	あり
プラグ形状	ポッキンプラグ	漏電遮断器	漏電保護専用
漏電遮断電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
コンセント定格	15A・125V	コンセント数	1個(接地2P 抜止式)
使用環境温度	0~35℃	材質	本体:ABS樹脂
サイズ	46(W)×62.5(D)×130(H)mm	重量	220g

屋内用

今ある機器を漏電ブレーカー付に!

コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業

【2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能なポッキンブレーカー】

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。

コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

RoHS対応品

※本製品は漏電保護専用です。過負荷には対応していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.