

品番 : EA940ME-22

品名 : AC100V/15A 過負荷・漏電保護コンセントアダプター



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 15:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0874ページ		



品番	品名	仕様	在庫
EA940ME-22	AC100V/15A 過負荷・漏電保護コンセントアダプター	15A・AC100V(1500W) 15mA 0.1秒以内 46(W)×62.5(D)×130(H)mm 220g 0~35℃	2



ポッキングブレーカの特長



仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPB-EKN-S
定格	15A・AC100V(1500W)	プラグ形状	ポッキングプラグ
漏電遮断電流	15mA	過負荷電流	15A
動作時間	0.1秒以内	サイズ	46(W)×62.5(D)×130(H)mm
重量	220g	材質	本体:ABS樹脂
使用環境温度	0~35℃	コンセント	接地2P 抜止式×1

今ある機器を過負荷漏電ブレーカー付に!

コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業

電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断し短絡(ショート)時にも作動します。

2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能

- ・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- ・コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。

屋内用

過負荷・漏電保護兼用

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.