

品番：EA940MF-14

品名：200V・30A 電磁接触器



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,720円(税抜) / 4,092円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,720円(税抜) / 4,092円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/03 17:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1188ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|----------|--------|--------------|
| 型式 | GMC-30P2 | 定格絶縁電圧 | 690V |
| コイル電圧 | 200V | 極数 | 2 |
| 開放熱電流 | 30A | サイズ | 92×40.9×59mm |
| 取付方法 | ねじ式 | | |

分電盤用としての取付性を追求し、コンパクト化した電磁接触器。

縦方向・横方向に取付け可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.