

品番 : EA940MF-2

品名 : AC100V/15A 漏電遮断コンセント



販売価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
カタログ価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/18 14:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0874ページ		



仕様

メーカー	テンパール工業	型番	GBXC1515
商品名	ビリビリガードPlus	定格	AC100V・15A
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内(高速型)
定格不動作電流	7.5mA	定格遮断電流	1.5kA
使用温度範囲	-10~40℃	コンセント	接地2P×2個
サイズ	112×50×50mm		
屋内型			
プラグ形漏電遮断器			
地絡・過負荷・短絡保護兼用			
通電表示・接地表示付き			
アース端子(M3.5)付き			
電機用品安全法技術基準適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

