


品番：EA940MH-14

品名：15A/1m [防雨型]過負荷・漏電保護兼用プラグ




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,500円(税抜) / 14,850円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,500円(税抜) / 14,850円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/25 03:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------------------|--------------------|------|------------|
| メーカー | 日動工業 | 型番 | PBWL-EK-T |
| 屋外用 過負荷・短絡漏電保護兼用 | | | |
| コンセント定格 | 15A・AC100V (1500W) | 電線仕様 | SVCT2m㎡×3心 |
| 定格感度電流 | 15mA | 動作時間 | 0.1秒以内 |
| コンセント数 | 3個(防雨キャップ付) | コード長 | 1m |
| 重量 | 600g | | |
| アース付 | | | |
| プラグ形状 | L型ポッキンプラグ | | |

代替品

| | | |
|--|------|-------------|
|  | 品番 | EA940MH-13B |
| | コメント | ストレートプラグ仕様 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

